


⚠ Bevor mit der Wartung der CPA475 begonnen wird, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der BA!

⚠ Before maintaining the CPA475, please pay attention to the safety remarks in the manual!




Nr./ No.	Kit-Nr./ Kit-No.	Beschreibung	Description
1	51503715	Führungsrohr 120 mm (pneumatisch)	Retractable pipe 120 mm (pneumatic)
1	51503717	Führungsrohr 120 mm (manuell) nur G 1/4"	Retractable pipe 120 mm (manual) only G1/4"
1	51506844	Führungsrohr 120 mm (manuell) nicht G1/4"	Retractable pipe 120 mm (manual) not G1/4"
2/8	51503732	Abluftdrossel + Blindstopfen Edelstahl 1.4404	Exhaust air restrictor + dummy plug 316L
3	51503730	Pneumatikanschluss G1/8"	Pneumatic connection G1/8"
4	51503731	Rastbolzen	Stop bolt
5	51503773	Druckzylinder PA + O-Ring	Cylinder PA + O-Ring
5	51503775	Druckzylinder 1.4404 + O-Ring	Cylinder 316L
6-1; 6-2	71064624	Dichtungen statisch belastet	Set of gaskets not dynamically loaded
7	51506842	Elektrodenführung nur G1 1/4"	Electrode guide only G1 1/4"
9	51503771	Spülstutzen G 1/4"; G 1/8" komplett	Rinse connector G 1/4"; G 1/8" complete
9	51503772	Spülstutzen NPT1/4"; G 1/8" komplett	Rise connector NPT1/4"; G 1/8" complete
10 (1-4)	51503728	Dichtungen dynamisch belastet	Set of gaskets dynamically loaded
11	51503733	Verschlussstopfen M12x1	Stopper M12x1
12	51502874	Pneumatische Endlagenschalter	Pneumatic limit switch
13	51502873	Elektrische Endlagenschalter	Electric limit switch
14 (1-5)	51518385	Dichtungen EPDM mediumsberührend	Set of gaskets EPDM in contact with medium
14 (1-5)	51518386	Dichtungen Viton mediumsberührend	Set of gaskets Viton in contact with medium
15	51506840	Spülgehäuse komplett (Pran: nur G1 1/4")	Rinse chamber complete (Procon: only G1 1/4")

Pran = Prozessanschluss
Procon = process connection

⚠ Bevor mit der Wartung der CPA475 begonnen wird, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der BA!

⚠ Before maintaining the CPA475, please pay attention to the safety remarks in the manual!



Nr./ No.	Kit-Nr./ Kit-No.	Beschreibung	Description
16	51503734	Zylinderschrauben M6x30	Screws M6x30
18	51503713	Führungsrohr KCI 225 mm (pneumatisch)	Retractable pipe KCI 225 mm (pneumatic)
18	51503714	Führungsrohr KCI 225 mm (manuell)	Retractable pipe KCI 225 mm (manual)
18	51506843	Führungsrohr KCL 225 mm (manuell)	Retractable pipe KCI 225mm (manual)
19	51506855	Spülgehäuse komplett NPT1/4" (nicht G1 1/4")	Rinse chamber complete NPT1/4" (not G1 1/4")
19	51506839	Spülgehäuse komplett G1/4" (nicht G1 1/4")	Rinse chamber complete G1/4" (not G1 1/4")
20/17	51506834	Flansch DN50 komplett	Flange DN50 complete
20/17	51506833	Flansch ANSI2" komplett	Flange ANSI2" complete
21/17	51506835	APV-Pran + Schrauben M5x12	APV-Procon + screws M5x12
22/17	51506838	Clamp 2"-Pran + Schrauben M5x12	Clamp 2"-Procon + screws M5x12
23/17	51506836	Varivent-Pran + Schrauben M5x12	Varivent-Procon + screws M5x12
24/17	51506837	Milchrohr-Pran + Schrauben M5x12	Dairy fitting + screws M5x12
25	51506841	Elektrodenführung (nicht G1 1/4")	Sensor guide (not G1 1/4")

Pran = Prozessanschluss
Procon = process connection