

Video about 4-electrode conductivity sensor CLS82D

Video über Vier-Elektroden- Leitfähigkeitssensor CLS82D



For more product information please visit /
mehr Produktinformationen finden Sie unter:

www.endress.com/cls82d

Click on the preview image or the link in the text to start the corresponding video.
If this doesn't work, copy the link and insert it into the address field of your internet browser.

Klicken Sie auf das Vorschaubild oder auf den Link im Text, um das entsprechende Video aufzurufen.
Sollte dies nicht funktionieren, dann kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in das Adressfeld ihres Internet-Browsers ein.



Four-electrode conductivity measurement

Precision over a wide measuring range

4-electrode conductivity measurement with Memosens CLS82D /
Vier-Elektroden- Leitfähigkeitsmessung mit Memosens CLS82D

Hyperlink: <https://youtu.be/sVcG65dMZfk>

Related spare part kit / betroffene Ersatzteilkits: NA